

Techlist

POXY

Vlastnosti

Transparentní dvousložkové univerzální lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice se silnou lepidlostí.

- transparentní lepení
- vynikající přilnavost
- rychlé vytvrzení
- vysoká pevnost v tahu a odolnost proti nárazu
- vysoká odolnost proti nárazu: 50 kJ / m²
- vysoká pevnost v tlaku: 9 N / mm²
- univerzálně použitelné uvnitř i venku
- odolnost vůči vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím

Oblasti použití

výborná přilnavost ke kovům, kamenivu, dřevu, sklu, keramice a mnoha plastům.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	Transparentní
Vytvrzování v minutách	30
Systém vytvrzování	2S
Stlačitelnost	9
Manipulační pevnost	10
Skladovatelnost	24 Měsíců
Odolnost vůči nárazu	50
Teplotní odolnost	-50 - +100
Doba kapání	4 - 5
Pevnost v tahu	40
Pevnost ve smyku	10-20

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82200 nebo 82100). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Odejměte uzavírací víčko, vytlačte potřebné množství lepidla a promíchejte nebo nasad'te směšovací trubičku (č. výrobku 98510), první centimetr odstraňte (vyvarujte se pauzy delší než čtyři minuty, poněvadž lepidlo se vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a po jedné straně naneste na místo lepení. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu čtyř minut. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 98425	č. výrobku: 98050
zdvojená stříkačka 24 ml, blistrová karta	50 ml dvojité kartuše