

# RUDEKLÆBEMIDDEL HIGH SPEED

## Egenskaber

Til montering af for-, bag- og sideruder uden primer.

- UV-resistent
- isocyanatfri
- lav ledningsevne
- egner sig til alle køretøjstyper
- Har bestået kollisionstesten af tyske TÜV
- ekstremt højmodulær
- hurtig hærdning
- meget hurtig køreklarhed: 15 minutter

## Anvendelsesområder

Til montering af for-, bag- og sideruder uden primer

## TekniskeData

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Base                    | 1K modificeret silanpolymer |
| Farver                  | Sort                        |
| Hærdning                | 3                           |
| Hærdningssystem         | Luftfugtighed               |
| Brudforlængelse         | 350                         |
| Køreklarhed             | 15                          |
| Opbevaringstid          | 24 Måneder                  |
| ShoreAHaerte            | 65                          |
| Temperaturbestandighed  | -40 - +110                  |
| Potteliv                | 10                          |
| Bearbejdningstemperatur | +5 - +35                    |
| Afgangstidspunkt        | 0,25                        |
| Trækspænding            | 4,0                         |
| Trækforskydningsstyrke  | 2,8                         |

## Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Om nødvendigt gøres klæbeoverfladen en smule ru med et stykke slibefleece. Klæbeoverfladerne rengøres omhyggeligt og affedtes (overhold tørretid) med PETEC rengøringsklud (art.nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Åbn derefter rudeklæbemiddelpatronen, påfør dysen, og kassér de første 2 cm af klæbemidlet. Påfør rudeklæbemiddel med trykpistol i form af en trekantet larveformet stribe på klæbeoverfladen. Vær opmærksom på producentens angivelser vedrørende limstribens geometri og montering. Limstrengens ender skal overlappe og udjævnes. Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Bundtstørrelser



**varenr.: 84300**

290 ml-patron