

KLÆBNING OG FORSEGLING MONTERINGSKLÆBEMIDDEL SORT

Egenskaber

Elastisk 1-komponents klæbemiddel og fugemasse, egnet til absorberende og ikke-absorberende klæbeoverflader.

- anvendelse uden primer
- bred vifte af vedhæftning og fremragende tætningsegenskaber
- yderst høj indledende vedhæftning og stærk slutvedhæftning
- elastisk og dynamisk, høj belastningsevne
- stød- og vibrationshæmmende
- til indendørs og udendørs brug
- hærder selv under vand
- kan males over med dispersionsmaling
- overlakerbar
- fri for isocyanat, opløsningsmiddel, PVC og silikone
- Godkendelse til det fødevarerrelaterede område
- vej-, aldrings-, UV-, vand- og saltvandsresistent

Anvendelsesområder

Fremragende til byggeri, håndværk, husholdning, hobby, industri og bil. Limer metal, glas, sten, beton, gips, fliser, natursten, træ, malede overflader, spejle, styren, gipsplader og spånplader, karrosseri og blikelameller, isoleringspaneler.

TekniskeData

Base	1K modificeret silanpolymer
Farver	Sort
Indledende vedhæftning	122
Hærdning	3
Hærdningssystem	1K
Brudforlængelse	350
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	58
Temperaturbestandighed	-40 - +100
Potteliv	15
Bearbejdningstemperatur	5°C - +40
Forbrug	25
Trækforskydningsstyrke	2,6

TekDatablad

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 40 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Skær patronen op over gevindet, og skær dysen til, og skru den på. Påfør den ønskede lagtykkelse på den ene side med PETEC-trykpistolen (art.nr. 81500) i form af larver, juster dele og tryk hårdt. Må først lakeres/males over med egnede produkter efter fuldstændig hærkning. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærkningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 94729	varenr.: 94270
290 ml	80 ml