

ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ

Ιδιότητες

- για κάθε είδος οχήματος
- γρήγορη πήξη
- Υψηλού συντελεστή
- Συμβατό για την τοποθέτηση κεραίας
- χαμηλή αγωγιμότητα
- καλή πρόσφυση σε υπολειπόμενο υλικό
- σύντομος χρόνος αναμονής για οδήγηση

και

Πεδία εφαρμογής

Κόλλα τζαμιών μονού συστατικού ταχείας σκλήρυνσης και υψηλού συντελεστή, σε βάση πολυουρεθάνης, για τη συναρμολόγηση του πρόσθιου και του πίσω παρμπρίζ καθώς και των τζαμιών των πλευρικών παραθύρων.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη 1 συστατικού
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνση	3,5
Σύστημα σκλήρυνσης	Υγρασία αέρα
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Επιμήκυνση θραύσης	700
Αντοχή διάτμησης	3,5
Σκληρότητα Shore A	57
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +100
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	20
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +35
Κατανάλωση	50
Απαιτούμενος χρόνος για ασφαλή αναχώρηση	2
Τάση θραύσης	7,5

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Εάν χρειάζεται, τραχύνετε ελαφρώς τις επιφάνειες συγκόλλησης με ένα λειαντικό υαλοϋφασμα. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες συγκόλλησης με το πανί καθαρισμού της PETEC (αριθ. τεμαχίου 82111) ή με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κατόπιν εφαρμόστε ομοιόμορφα το συνδυαστικό στικ ασταριού και ενεργοποιητή PETEC (αριθ. τεμαχίου 82410) προς μία κατεύθυνση στην επιφάνεια συγκόλλησης του τζαμιού. Τραβήξτε και αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, διατρήστε τη μεμβράνη, τοποθετήστε το ακροφύσιο και απλώστε την κόλλα, με τη βοήθεια ενός πιστολιού εφαρμογής, σε μορφή τριγωνικής επιστρώσης στην επιφάνεια συγκόλλησης. Απορρίψτε τα πρώτα 2 cm της κόλλας. Δώστε προσοχή στα δεδομένα του κατασκευαστή του οχήματος σχετικά με τη γεωμετρία των επιστρώσεων και τη συναρμολόγηση. Δώστε προσοχή στις οδηγίες εγκατάστασης και στο τεχνικό φύλλο ασφαλείας και τεχνικών δεδομένων! (κάντε λήψη των οδηγιών εγκατάστασης της PETEC, των φύλλων δεδομένων και των βίντεο εφαρμογής στον ιστότοπο www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: 83310	αριθ. τεμαχίου: 83400	αριθ. τεμαχίου: 83600
Φυσίγγιο 310 ml	Σωληνάριο 400 ml	Σωληνάριο 600 ml