

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ

Ιδιότητες

Στεγανοποίηση σπειρωμάτων γενικής χρήσης για σπειρώματα με μεγάλο διάκενο έως 0,6 mm/4", υψηλού ιξώδους, μέσης αντοχής και ανθεκτικό στη θερμοκρασία. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως +180 °C και σε πίεση έως 60 bar. Για τη στεγανοποίηση και τη διασφάλιση μεταλλικών βιδωτών σπειρωμάτων έναντι του αερίου, του αέρα, του νερού, των καυσίμων, του πετρελαίου και άλλων χημικών ουσιών.

- Με ταχεία αναερόβια σκλήρυνση*
- ανθεκτικό στους κραδασμούς
- μπορεί να αντικαταστήσει την κάνναβη, τους ιμάντες από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (PTFE) και τις στερεές στεγανοποιήσεις
- εύκολη αποσυναρμολόγηση
- για μικρά και μεγάλα πλάτη διάκενου
- ανθεκτική σε καύσιμο και πετρέλαιο
- στεγανοποιεί με αξιόπιστο τρόπο λεπτά, μεσαίας κοπής και χοντρά σπειρώματα
- ανθεκτικό έναντι της διάβρωσης, των δονήσεων, του αερίου, του αέρα, του νερού, του θαλάσσιου νερού, του πετρελαίου, των καυσίμων, του υγρού αερίου, του ψυκτικού υγρού και πολλών άλλων χημικών ουσιών

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εγκαταστάσεων και υγειονομικό πεδίο, κατασκευή σωληνωτών αγωγών, βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιομηχανία αερίου, χημικών και πετρελαίου.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	αναερόβια κόλλα
Χρώματα	Μπλε
ΣκλήρυνσηΩρες	5 - 10
Σύστημα σκλήρυνσης	αναερόβιο
Λειτουργική ισχύςΩρες	1 - 3
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	30-60
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ροπή αποκόλλησης	8 - 14
μέγΠίεση	60
Αντοχή διάτμησης	4 - 6
Γεφύρωση ρωγμών	0,6
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +180

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τη βιδωτή σύνδεση και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Επαλείψτε με στεγανωτικό σπειρωμάτων PETEC σε μια πλευρά και ενώστε άμεσα. Σφίξτε την περιστροφική σύνδεση στην προβλεπόμενη ροπή στρέψης. * Η αναερόβια σκλήρυνση πραγματοποιείται απουσία αέρα μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. Για παθητικές επιφάνειες, μεγάλα πλάτη διάκενων, χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για ταχύτερη σκλήρυνση, συνίσταται ο αναερόβιος ενεργοποιητής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 90920). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Στεγανοποιητικό για συναρμολογούμενες από τον κατασκευαστή σπειρωτές συνδέσεις σε συσκευές αερίου και εξαρτήματα. Ελεγμένο σύμφωνα με το DIN EN 751-1. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εγκαταστάσεις αερίου σύμφωνα με το DVGW-TRGI 2018. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 97210	αριθ. τεμαχίου: 97216
Φιάλη 100 g	Φιάλη 15 g σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister