

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΛΕΥΚΟ

Ιδιότητες

Στεγανωτικό σωλήνων και σπειρωμάτων με βάση το PTFE για μεγάλες βίδες έως M80/ 2", με διάκενο έως και 0,3 mm, υψηλού ιξώδους και χαμηλής αντοχής. Ανθεκτικό σε θερμοκρασία έως +150 °C και σε πίεση έως 60 bar. Για τη στεγανοποίηση και τη διασφάλιση μεταλλικών βιδωτών σπειρωμάτων έναντι του αερίου, του αέρα, του νερού, των καυσίμων, του πετρελαίου και άλλων χημικών ουσιών.

- Με ταχεία αναερόβια σκλήρυνση*
- ανθεκτικό στους κραδασμούς
- μπορεί να αντικαταστήσει την κάνναβη, τους μάντες από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (PTFE) και τις στερεές στεγανοποιήσεις
- εύκολη αποσυναρμολόγηση
- για μικρά και μεγάλα πλάτη διάκενου
- ανθεκτική σε καύσιμο και πετρέλαιο
- στεγανοποιεί με αξιόπιστο τρόπο λεπτά, μεσαίας κοπής και χοντρά σπειρώματα
- ανθεκτικό έναντι της διάβρωσης, των δονήσεων, του αερίου, του αέρα, του νερού, του θαλάσσιου νερού, του πετρελαίου, των καυσίμων, του υγρού αερίου, του ψυκτικού υγρού και πολλών άλλων χημικών ουσιών

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εγκαταστάσεων και υγειονομικό πεδίο, κατασκευή σωληνωτών αγωγών, βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιομηχανία αερίου, χημικών και πετρελαίου.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	αναερόβια κόλλα
Χρώματα	Λευκή
Σκλήρυνση/Ωρες	5 -10
Σύστημα σκλήρυνσης	αναερόβιο
Ανθεκτική στην πίεση	60
Λειτουργική ισχύς/Ωρες	1 - 3
Μέγεθος σπειρώματος έως	M80
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	20-40
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ροπή αποκόλλησης	6 -11
Αντοχή διάτμησης	4 -6
Γεφύρωση ρωγμών	0,3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +150

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τη βιδωτή σύνδεση και απολιπάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Επαλείψτε στεγανωτικό σπειρωμάτων PETEC σε μια πλευρά και ενώστε άμεσα. Σφίξτε την περιστροφική σύνδεση στην προβλεπόμενη ροπή στρέψης. * Η αναερόβια σκλήρυνση πραγματοποιείται απουσία αέρα μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. Για παθητικές επιφάνειες, μεγάλα πλάτη διακένων, χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για ταχύτερη σκλήρυνση, συνιστάται ο αναερόβιος ενεργοποιητής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 90920). Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 97218

50 g