

ΚΟΛΛΑ 2Σ PU

Ιδιότητες

Κόλλα 2 συστατικών ταχείας σκλήρυνσης για την επιδιόρθωση και την κόλληση πλαστικών υλών.

- Επίσης, για την κόλληση και την πλήρωση οπών, ρωγμών και αρμών από μέταλλο, ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα και γυαλί
- εξαιρετικά ταχεία σκλήρυνση και γρήγορη εκ νέου επεξεργασία
- εξαιρετικά σταθερή ένωση, ελαφρά εύκαμπτη και ασφαλής έναντι θραύσης
- δεν στάζει, εύκολη διαμόρφωση
- μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, το θαλασσινό νερό, το ψυκτικό υγρό, το λάδι και πολλές χημικές ουσίες και εν μέρει στα καύσιμα

Πεδία εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής: Για την επιδιόρθωση προφυλακτήρων, αεροτομών, περσίδων ψυγείου, κλιπ επενδύσεων, στηριγμάτων (π.χ. προβολέων), καθώς και σπασμένων πλαστικών μερών και επενδύσεων. Επίσης, για την κόλληση και την πλήρωση οπών, ρωγμών και αρμών από μέταλλο, ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα και γυαλί.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυουρεθάνη
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνσηλεπτά	20
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Επιμήκυνση θραύσεως	170
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	3
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	65
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +140
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	1
Θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 - +30
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	16

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Λειαίνετε κατά το δυνατόν την επιφάνεια και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπνάνετε την με PETEC Multi Cleaner (αρ. τεμ. 82100 / 82200). Λειαίνετε τις ρωγμές σχήματος V. Ως επίχρισμα πρόσφυσης συνιστάται το πλαστικό αστάρι PETEC (αριθ. τεμαχίου 98315). Τοποθετήστε διπλό φυσίγγιο σε πιστόλι εφαρμογής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 98502) και αφαιρέστε το πώμα σφράγισης. Πιέστε για να εξέλθει η απαιτούμενη ποσότητα κόλλας και αναμειξτε ή τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αποφύγετε διαλείμματα άνω του ενός λεπτού, καθώς η κόλλα σκληραίνει και στο εσωτερικό του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε απευθείας στο σημείο συγκόλλησης. Ενώστε, εντός ενός λεπτού, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε το διπλό φυσίγγιο με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων

	
αριθ. τεμαχίου: 98325	αριθ. τεμαχίου: 98350
24 ml	50 ml