

### POXY

#### Ιδιότητες

Διαφανής κόλλα γενικής χρήσης 2 συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες με μεγάλη ισχύ κόλλησης.

- διαφανής συγκόλληση
- εξαιρετική πρόσφυση
- με ταχεία σκλήρυνση
- με υψηλή σταθερότητα έλξης και αντοχή σε κρούσεις
- υψηλή αντοχή σε κρούσεις: 50 kJ / m<sup>2</sup>
- υψηλή αντοχή σε θλίψη: 9 N / mm<sup>2</sup>
- με εφαρμογή γενικής χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ανθεκτική στο νερό, στο θαλασσινό νερό και σε πολλές χημικές ουσίες

#### Πεδία εφαρμογής

Εξαιρετική πρόσφυση σε μέταλλο, πέτρα, ξύλο, γυαλί, κεραμικά και πολλές πλαστικές ουσίες.

#### Τεχνικά δεδομένα

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Βάση                                                                | Εποξεική ρητίνη |
| Χρώματα                                                             | Διαφανές        |
| Σκλήρυνση/λεπτά                                                     | 30              |
| Σύστημα σκλήρυνσης                                                  | 2Σ              |
| Αντοχή στη συμπίεση                                                 | 9               |
| Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία | 10              |
| Διάρκεια ζωής                                                       | 24 Μήνες        |
| Αντοχή σε κρούση                                                    | 50              |
| Αντοχή στη θερμοκρασία                                              | -50 - +100      |
| Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο                                       | 4 - 5           |
| Τάση θραύσης                                                        | 40              |
| Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση                                    | 10 - 20         |

#### Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Λειάνετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82200 ή 82100). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, πιέστε για να εξέλθει η απαιτούμενη ποσότητα κόλλας και αναμείξτε ή τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αριθ. τεμαχίου 98510), απορρίψτε το πρώτο εκατοστόμετρο (αποφύγετε διαλείμματα άνω των τεσσάρων λεπτών, καθώς η κόλλα σκληραίνει και στο εσωτερικό του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε στη μία πλευρά του σημείου συγκόλλησης. Ενώστε, εντός τεσσάρων λεπτών, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Μετά τη χρήση, σφραγίστε τη διπλή σύριγγα με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Μεγέθη πακέτων

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>αριθ. τεμαχίου: 98425</b></p>                                               | <p><b>αριθ. τεμαχίου: 98050</b></p>                                               |
| <p>Διπλή σύριγγα 24ml σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister</p>                 | <p>Διπλό φυσιγγίο 50 ml</p>                                                       |