

GJENGETETNING, BLÅ

Produktegenskaper

Høyviskøs, middels fast og temperaturbestandig universal gjengetetning for gjenger med et stort spaltemål på inntil 0,6 mm/4". Temperaturbestandig inntil +180 °C og trykksbestandighet inntil 60 bar. Til tetting og sikring av metallskruegjenger mot gass, luft, vann, drivstoff, olje og mange kjemikalier.

- Rask anaerob herding
- Vibrasjonsfast
- Kan erstatte hamp, PTFE-tape samt tetninger av faste materialer
- Kan lett demonteres
- For små og store spaltebredder
- Drivstoff- og oljebestandig
- Tetter fine, middels og store gjenger pålitelig
- Motstandsdyktig mot korrosjon, vibrasjon, gass, luft vann, saltvann, drivstoff, olje, flytende gass, kjølevæske og mange andre kjemikalier

Bruksområder

Installasjons- og sanitærområdet, rørledningsbygging, industri, bilindustri, vannforvaltning, gass, kjemisk industri og oljeindustri.

Tekniske data

Basis	anaerob lim
Farger	Blå
Herding (timer)	5 - 10
Herdssystem	anaerob
Funksjonsfasthet (timer)	1 - 3
Pressetid (minutter)	30-60
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Løsrivningsmoment (Nm)	8 - 14
maks. trykk (bar)	60
Skjærfasthet (N/mm ²)	4 - 6
Spaltesammenføyning (mm)	0,6
Temperaturbestandighet (°C)	-55 - +180

Bruksanvisning

Bearbeidingsstemperatur +5 °C til +35 °C. Rengjør og avfett skrueforbindelsen grundig med PETEC Multi Cleaner (art.-nr. 82100 eller 82200). Påfør PETEC gjengetetning ensidig og fug umiddelbart sammen. Trekk til skrueforbindelse til foreskrevet tiltrekningsmoment. * Anaerob herding skjer under fravær av luft mellom metallflatene. På passive overflater, store spaltebredder, lav omgivelsestemperatur og til rask herding anbefaler vi PETEC aktivator anaerob (art.-nr. 90920). På grunn av de mange bruksområdene, materialene og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendig med egentesting og forsøk. Tetningsmiddel for fabrikkssammenfugte gjengeforbindelser på gassapparater og komponenter. Testet etter DIN EN 751-1. Ikke tillatt å bruke i gassinstallasjoner iht. DVGW-TRGI 2018. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)

Teknisk datablad

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 97210	Artikkelnummer: 97216
100 g flaske	15 g flaske, blisterpakning

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.