

Teknisk datablad

BLANDERØR

Produktegenskaper

For 2K dobbeltsprøyte og dobbeltpatroner

For
2K PU lim (art.-nr. 98325 / 98350)
Flytende plast (art.-nr. 98355)
Power BiBond (art.-nr. 98625 / 98550)
POXY (art.-nr. 98425 / 98050)
Flytende metall (art.-nr. 97355)

Bruksområder

Tekniske data

Lagringsdyktighet (måneder)	Måneder
-----------------------------	---------

Bruksanvisning

Hetten på dobbeltpatronen dreies 90° mot venstre, og tas deretter av. Deretter settes blandingsrøret på, og dreies 90° mot høyre for å sikre. Trykk limet ut i dobbeltsprøyte (24 ml innhold) ved hjelp av dobbeltstempler, eller dobbeltpatron (50 ml innhold) med limpistolen (art.nr. 98502). Limet kan påføres direkte på limstedet med blanderøret. Trykk ut en liten mengde (ca. 3 cm) av det blandede limet før limingen, og kast dette. Dermed er det riktige blandingsforholdet garantert ved reparasjon, og produktet er bruksferdig. Blanderørene er ikke egnet til bruk med vårt produkt "Flytende metall (art.nr. 97425)" ettersom dette limet er for tyktflytende.

Beholderstørrelser

	
Artikkelnummer: 98510	Artikkelnummer: 98512
For 24 ml/50 ml	For 24 ml/50 ml

Vårt brukstekniske rådgivning i ord, skrift og ved forsøk er basert på våre nåværende kunnskaper. Det fritar imidlertid ikke deg fra å foreta egne undersøkelser av produktene vi leverer om egnethet til de planlagte prosedyrene og formålene. Anvendelse, bruk og bearbeidelse av produktene ligger utenfor våre kontrollmuligheter og er følgelig i ditt ansvarsområde.