

# ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY DO ŚRUB, NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ, KO

## Właściwości

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza\*
- Bardzo wytrzymałe połączenie – niezwykle trudne w demontażu
- niezawodnie zabezpiecza cylindryczne części oraz drobne, średnie, a także grube gwinty
- odporność na korozję, drgania, działanie wody słodkiej i słonej, olejów, paliwa, płynu chłodzącego i wielu innych chemikaliów

## Obszary zastosowania

Do zabezpieczania i uszczelniania złącz takich jak na przykład łożyska, tuleje, wały, śruby i wiele innych części cylindrycznych, jak również połączeń gwintowanych, takich jak śruby, nakrętki i wiele innych.

## DaneTechniczne

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Kolory                                          | Zielony     |
| UtwardzanieGodziny                              | 2 - 4       |
| System utwardzania                              | beztlenowo  |
| StalósćdziałaniaGodziny                         | 1 – 3       |
| RozmiarOpakowaniaDo                             | M20         |
| Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność | 2-5         |
| Możliwość składowania                           | 36 Miesiące |
| Moment zrywający                                | 30 – 35     |
| maksWypełnienieSzczelin                         | 0,15        |
| Odporność na przecinanie                        | 20 – 30     |
| Odporność na temperaturę                        | -55 - +175  |
| Lepkość                                         | 500         |

## Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5°C do +35°C. Połączenia śrubowe gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść środek zabezpieczający do śrub PETEC z jednej strony i natychmiast wykonać połączenie śrubowe. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym.

\*Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Rozmiary opakowania

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>nr art.: 93005</b>                                                              | <b>nr art.: 93010</b>                                                             | <b>nr art.: 93050</b>                                                               |
| 5 g, karta SB                                                                      | Butelka 10 g                                                                      | Butelka 50 g                                                                        |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>nr art.: 930250</b>                                                             |                                                                                   |                                                                                     |
| Butelka 250 g                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |