

USZCZELKA, KOLOR ZIELONY, NISKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Właściwości

Utwardzana uszczelka do uszczelniania powierzchni metalowych i połączeń kołnierzowych, np. w pompach, obudowach przekładni, mechanizmach różnicowych i kołnierzach silnikowych.

- szybkie utwardzanie bez udziału powietrza*
- zastępuje uszczelki, wyrównuje profil chropowatości
- brak osiadania uszczelki i brak utraty siły zacisku
- wypełnia ubytki uszczelki o szerokości do 0,30 mm
- odporność na korozję, drgania, obciążenie, wysoką temperaturę, działanie wody, olejów, paliwa, płynu chłodzącego, węglowodorów i wielu innych chemikaliów

Obszary zastosowania

Przemysł motoryzacyjny oraz budowa silników, przekładni i maszyn (pompy, obudowy przekładni, układy różnicowe i kołnierze silników).

DaneTechniczne

Kolory	Zielony
System utwardzania	beztlenowo
StalósćdziałaniaGodziny	3 – 6
Trwałość umożliwiającą dalszą obróbkę/solidność	15-30
Możliwość składowania	36 Miesiące
Wypełnianie nieciągłości	0,3
Odporność na temperaturę	-55 - +150
Lepkość	17 - 50
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu	4 – 6

Instrukcja użycia

Temperatura użycia: od +5 °C do +35 °C. Usunąć stare materiały uszczelniające i osady, powierzchnie uszczelnienia gruntownie wyczyścić i odtłuścić uniwersalnym środkiem czyszczącym PETEC (nr art. 82100 lub 82200). Nanieść z jednej strony żadaną grubość warstwy (również wokół otworów lub gwintów) i zmontować uszczelniane części. Dokręcić połączenie obrotowe wymaganym momentem obrotowym. *Utwardzanie beztlenowe zachodzi w przypadku braku powietrza między powierzchniami metalowymi. W przypadku pasywnych powierzchni, dużych szerokości szczelin, niskich temperatur otoczenia oraz do szybkiego utwardzania zalecamy aktywator beztlenowy PETEC (nr art. 90920). Ze względu na szereg zastosowań, materiałów i innych czynników konieczne jest przeprowadzenie próby we własnym zakresie i sprawdzenie przydatności. Przestrzegać postanowień karty charakterystyki i karty danych technicznych! (Arkusze danych firmy PETEC do pobrania ze strony www.petec.de)

Rozmiary opakowania



nr art.: 97075

Pressbox 75 ml