

Fișă Date Tehnice

METAL LICHID

Proprietăți

Rășină epoxidică bicomponentă pentru metal pentru umplere, șpăcluire, lipire.

- aderență excepțională pe toate metalele, cum ar fi fierul, oțelul, fonta, aluminiul și multe altele, precum ceramica, betonul, lemnul și multe materiale plastice
- întărire rapidă
- rezistență ridicată și aderență excepțională și pe alte materiale
- cu posibilitate de prelucrare prin așchiere, șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistent la apă, apă sărată, lichid de răcire, ulei, precum și multe substanțe chimice și rezistent în mod limitat la carburant

Domenii de utilizare

Se pretează pentru oțel, fier, fontă, ceramică, beton, lemn și multe alte materiale plastice Se pretează pentru umplerea, șpăcluirea și lipirea fisurilor, găurilor, pentru remedierea erorilor de găurire, retasurilor. Pentru repararea țevelor, rezervoarelor, filetelor, componentelor caroseriei și ale utilajelor.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Gri
Întărire Minute	30
Sistem de întărire	2K
Rezistență la manipulare	10
Capacitate de depozitare	12 Luni
Rezistență la temperatură	-30 - +120
Timp de lucrabilitate	4
Rezistență la tracțiune și forfecare	25

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +30°C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafața, curățați-o temeinic și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Scoateți capacul, scoateți prin apăsare cantitatea de adeziv necesară, amestecați (evitați pauzele mai mari de patru minute) și aplicați direct pe locul care trebuie reparat. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de patru minute. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Vă rugăm să nu utilizați un tub de amestecare pentru seringă dublă de 25 ml pentru metal lichid! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 97425	cod art.: 97355
25 ml fără tub de amestec	50 ml