

# ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, КРАСНЫЙ

## Свойства

- Быстрая анаэробная полимеризация
- Надежная фиксация резьбовых соединений с мелким, нормальным и крупным шагом
- Для щелей с малой и большой шириной и для резьбы размером до M36
- Для фиксации обеспечивающих безопасность винтов
- Устойчивость к коррозии, вибрации, воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, топлива, охлаждающей жидкости и многих других химических веществ

## Области применения

Для фиксации и уплотнения резьбовых соединений, например, винтов, гаек, болтов и др.

## Технические Характеристики

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Цвета                                | Красный    |
| ОтверждениеЧасы                      | 5 - 10     |
| Система отверждения                  | Анаэробный |
| МожноИспользоватьЧерезЧасы           | 1 – 3      |
| РазмерРезьбыДо                       | M20        |
| Достаточная промежуточная прочность  | 10-20      |
| Срок годности                        | 36 Месяцы  |
| Момент страгивания                   | 28 – 35    |
| максЗаполняющаяСпособностьДляЗазоров | 0,15       |
| Предел прочности при сдвиге          | 15 – 20    |
| Термостабильность                    | -55 - +150 |
| Вязкость                             | 500        |

## Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +35 °C. Поверхности тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Нанести фиксатор резьбы PETEC на одну сторону резьбового соединения и сразу же закрепить соединение. Затянуть поворотное кольцо до указанного момента. \*Анаэробная полимеризация происходит в отсутствие воздуха между металлическими поверхностями. Для пассивных поверхностей, широких щелей, при низкой окружающей температуре и для быстрого отверждения рекомендуется использовать анаэробный активатор PETEC (арт. 90920). Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Технический Паспорт

### Объем тары

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>Арт.: 92005</b>                                                                 | <b>Арт.: 92010</b>                                                                | <b>Арт.: 92050</b>                                                                  |
| 5 г, на картонном основании                                                        | Флакон 10 г                                                                       | Флакон 50 г                                                                         |
|  |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Арт.: 920250</b>                                                                |                                                                                   |                                                                                     |
| Флакон 250 г                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |