

ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ

Свойства

2-компонентный эпоксидный состав для металла для заполнения, шпатлевания и склеивания.

- Отличная адгезия ко всем металлам, включая железо, сталь, чугун, алюминий и др., а также к керамике, бетону, древесине и различным пластикам
- Быстрое отверждение
- Высокая прочность и отличная адгезия для других материалов
- Подходит для обработки шлифованием, возможно окрашивание с использованием множества систем покрытий
- Устойчив к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, охлаждающей жидкости, масла, а также различных химических веществ и ограниченно топлива

Области применения

Предназначен для ремонта изделий из железа, стали, чугуна, керамики, бетона, древесины и различных пластиков. Предназначен для заполнения, шпатлевания и склеивания трещин, отверстий, неправильно просверленных отверстий, раковин. Для ремонта труб, баков, резьбовых соединений, компонентов кузовов и оборудования.

Технические Характеристики

Основа	Эпоксидная смола
Цвета	Серый
ОтверждениеМинуты	30
Система отверждения	2 К
Достаточная промежуточная прочность	10
Срок годности	12 Месяцы
Термостабильность	-30 - +120
Жизнеспособность	4
Предел прочности на растяжение и сдвиг	25

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °С до +30 °С. Поверхность по возможности зашлифовать, затем тщательно очистить с помощью очистителя РЕТЕС Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Снять защитный колпачок, выдавить необходимое количество клея, перемешать (после этого использовать в течение четырех минут) и нанести непосредственно на место ремонта. Соединить склеиваемые материалы в течение четырех минут. После использования закрыть фиксируемую крышку двойного шприца. Последующая обработка (шлифовка, покрытие лаком) возможна только после отверждения клея. Краски на основе растворителя и другие агенты могут препятствовать отверждению или разрушить образовавшийся слой. Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Не использовать смесительную трубку с двойным шприцем 25 мл для жидкого металла! Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции РЕТЕС доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Объем тары

	
Арт.: 97425	Арт.: 97355
25 мл без смесительной трубки	50 мл