

# SLIDE-LUBE, SMÖRJMEDEL

## Egenskaper

- förebygger broms- och gnisselljud
- mycket låg oljeseparering och därav mycket lång livslängd
- mycket drygt med hög tvättbeständighet, tvättas inte bort av stänkvatten eller torkar till följd av temperaturskillnader
- metallfri smörjning, påverkar inte sensorer i bromssystemet
- syrafritt, icke ledande eller korrosivt, kan därmed användas till nästan alla metaller och gummisorter.
- beständigt mot kyla, höga temperaturer samt stänk- och saltvatten

## Användningsområden

Smörj-, glid-, släpp- och korrosionsskyddsmedel för långvarig smörjning av kraftigt belastade glidytor och foganslutningar. Även som monteringshjälp på maskiner samt för att undvika inkörningsskador och slitage på lager, glidpunkter, skruv- och stickförbindningar.

## TekniskaData

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Färger                 | Genomskinlig |
| Lagringstid            | 36 Månader   |
| Temperaturbeständighet | -30 - +120   |

## Bruksanvisning

Ta bort grova avlagringar med en stålborste och rengör och avfetta noggrant med PETEC bromsrengöringsmedel (art.nr. 70060). Applicera PETEC Slide-Lube jämnt med penseln på den belastade gängen och ytorna och montera delarna vid behov. Notera det: Applicera inte på bromsskivans och bromsbeläggets friktionssida. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Behållarstorlekar

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>art.nr.: 94435</b>                                                               | <b>art.nr.: 94430</b>                                                               |
| 35 ml tub                                                                           | 200 ml penselburk                                                                   |