

SJÄLVHÄFTANDE OCH TÄTANDE MONTERINGSLIM SVART

Egenskaper

Elastisk 1-komponent lim- och tätningsmedel, lämplig för absorberande och icke-absorberande limytor.

- primerfri applicering
- brett vidhäftningsspektrum och utmärkta tätningsegenskaper
- extremt snabb initial vidhäftning och hög sluthållfasthet
- hög elastisk och dynamisk belastbarhet
- stöt- och vibrationsdämpande
- för användning inom- och utomhus
- härdar även under vatten
- kan målas över med emulsionsfärger
- kan målas över
- fri från isocyanat, lösningsmedel, PVC och silikon
- Godkännande för det livsmedelsrelaterade området
- väder-, åldrings-, UV-, vatten- och saltvattenbeständig

Användningsområden

Utmärkt för konstruktion, hantverk, hushåll, hobby, industri och bil. Limmar metall, glas, sten, betong, gips, kakel, natursten, trä, målade ytor, speglar, styren, gipsskivor och spånskivor, karosseri och plåtdelar, isoleringspaneler.

TekniskaData

Bas	1-komponents modifierade silanpolymerer
Färger	Svart
Initial vidhäftning	122
Härdning	3
Härdningssystem	1K
Brottöjning	350
Lagringstid	24 Månader
ShoreHårdhet	58
Temperaturbeständighet	-40 - +100
Brukstid	15
Bearbetningstemperatur	5°C - +40
Förbrukning	25
Skjuvhållfasthet	2,6

TekDatablad

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +40 °C. Rengör och avfetta ytorna grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Klipp upp patronen ovanför gängen, klipp av munstycket och skruva fast det. Applicera önskad skiktjocklek på ena sidan med PETEC-limpistolen (art.nr. 81500) i form av larver, justera delar och tryck hårt. Kan lackeras över med lämpliga produkter först efter fullständig genomhärdning. Lack/färger och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 94729	art.nr.: 94270
290 ml	80 ml