

GÄNGTÄTNING BLÅ

Egenskaper

Hög viskositet, medelhållfast och temperaturbeständig universell gängtätning för gängor med ett stort spaltmått på upp till 0,6 mm/4". Temperaturbeständig upp till +180 °C och tryckbeständig upp till 60 bar. För säkring och tätning av metallskruvgångor mot gas, luft, vatten, bränsle, olja och många olika kemikalier.

- snabb anaerob härdning
- vibrationsbeständig
- kan ersätta hampa, P.T.F.E.-band samt fasta tätningar
- lätt att demontera
- för små och stora spaltbredder
- bränsle- och oljebeständig
- tätar tillförlitlig av fina, medelgrova och grova gängor
- resistent mot korrosion, vibrationer, gas, luft, vatten, saltvatten, bränsle, olja, flytande gas, kylarvätska och många andra kemikalier

Användningsområden

För installationer och sanitära anläggningar, rördragningar, industri, bilar, vattendistribution samt gas-, kemi- och oljeindustri.

TekniskaData

Bas	anaerobt lim
Färger	Blå
HärdningTimmar	5 - 10
Härdningssystem	anaerob
FunktionellStabilitetTimmar	1 - 3
Handstyrka	30-60
Lagringstid	36 Månader
Avbrottsmoment	8 - 14
maxTryck	60
Skjuvhållfasthet	4 - 6
Spaltöverbryggnig	0,6
Temperaturbeständighet	-55 - +180

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur +5 °C till +35 °C. Rengör och avfetta skruvförbindelsen grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Applicera PETEC gängtätning på ena sidan och sätt ihop omedelbart. Dra åt rotationskopplingen med angivet vridmoment. *Den anaeroba härdningen sker vid syrefrånvaro mellan metalliska ytor. För passiva ytor, stora spaltbredder, låg omgivningstemperatur och för snabbare härdning rekommenderar vi PETEC aktivator anaerob (artikelnummer 90920). Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Tätningsmedel för gängade anslutningar sammanfogade av tillverkaren i gasapparater och komponenter. Testad enligt DIN EN 751-1. Ej tillåtet för användning i gasinstallation enligt DVGW-TRGI 2018. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 97210	art.nr.: 97216
100 g flaska	15 g flaska självbetjäningkort