

FLYTANDE METALL

Egenskaper

2-komponent epoxihartsmetall för fyllning, spackling, limning.

- utmärkt vidhäftning på alla metaller som järn, stål, gjutjärn, aluminium, etc. samt keramik, betong, trä och många plaster
- snabb härdning
- hög hållfasthet och utmärkt vidhäftning, även till andra material
- spånskärande bearbetning, kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

Lämplig för reparation av järn, stål, gjutjärn, keramik, betong, trä och många plaster. Lämplig för påfyllning, spackling och limning av sprickor, hål, felaktiga hål, krymphål. För reparation av rör, tankar, gängor, karosseri- och maskindelar.

TekniskaData

Bas	Epoxiharts
Färger	Grå
HärdningMinuter	30
Härdningssystem	2K
Handstyrka	10
Lagringstid	12 Månader
Temperaturbeständighet	-30 - +120
Brukstid	4
Skjuvhållfasthet	25

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82100 eller 82200). Sätt in den dubbla patronen i PETEC-limpistolen (art.nr. 98502) och ta bort locket. För in kolven, ta av korken, sätt på pipen (undvik pauser på mer än 4 minuter eftersom limmet även härdar i pipen) och applicera direkt på limskarven. Foga samman materialen som ska limmas inom fyra minuter. Förslut dubbelpatronen med locket efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 97425	art.nr.: 97355
25 ml utan blandningsrör	50 ml