

2K PU LIM

Egenskaper

Snabbhärdande 2-komponentslim för reparation och limning av plastmaterial.

- även för limning och fyllning av hål, sprickor och skarvar i metall, trä, sten, betong och glas
- supersnabb härdning och snabb efterbehandling
- höghållfast sammanfogning, lätt flexibelt och brottsäkert
- droppar inte, är lätt att modellera
- kan slipas och målas över med många olika typer av lackeringssystem
- beständig mot vatten, saltvatten, kylarvätska, olja, bränsle och många kemikalier

Användningsområden

Användningsområde: För reparation av stötfångare, spoilers, kylargaller, trimklämmor, fästen (t.ex. strålkastare) och trasiga plastdelar och -beklädnader. Även för limning och fyllning av hål, sprickor och skarvar i metall, trä, sten, betong och glas.

TekniskaData

Bas	Polyuretan
Färger	Svart
HärdningMinuter	20
Härdningssystem	2K
Brottöjning	170
Handstyrka	3
Lagringstid	24 Månader
ShoreHårdhet	65
Temperaturbeständighet	-40 - +140
Brukstid	1
Bearbetningstemperatur	+5 - +30
Skjuvhållfasthet	16

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Om möjligt, slipa ytan lätt och rengör och avfetta den grundligt med PETEC Multi Cleaner (art.nr 82200 eller 82100). För lågenergiplast rekommenderar vi plastprimrar (artikelnummer 98315) för limning. Ta bort locket, tryck ut den mängd lim som behövs och blanda, eller sätt fast blandningsröret (art.nr 98510), kasta den första centimetern (undvik pauser på mer än en minut eftersom limmet härdar även i blandningsröret) och applicera på ena sidan av den yta som ska limmas. Sammanfoga material som ska limmas inom en minut. Förslut dubbelsprutan med korken efter användning. Efterbehandling (t.ex. slipning, lackering) kan utföras först när limmet har härdat. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. Eftersom det finns så många olika användningsområden, material och andra faktorer som kan påverka användningen rekommenderar vi att produkten först testas för att se om den är lämplig för ändamålet. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 98325	art.nr.: 98350
24 ml	50 ml